

Справочный листок технических данных


LIF 1,5F488 R

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , красный
Заказ №	9200530000
Тип	LIF 1,5F488 R
GTIN (EAN)	4032248410378
Кол.	100 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	5.7 mm	Глубина (дюймов)	0.2244 inch
Ширина	19.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.7559 inch
Масса нетто	0.71 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Изолированная плоская вилка 1,5 mm ² / 4,8x0,8
-------------------	--


Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm ²
Поперечное сечение соединяемого провода	1.5 mm ²	Изоляция	имеется, Частично изолированный
Размеры (плоская вилка)	4,8 x 0,8 mm	Размеры	4,8 x 0,8 mm
Материал / пластик	PVC	Идентификационный цвет	красный
Ширина подключения (d2)	4.8 mm	Плотность подключения (d3)	0.8 mm
Длина пластиковой манжеты (b)	10 mm	Диаметр пластиковой манжеты (D)	4 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

Изображения





Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	9014400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Двойной обжим
GTIN (EAN)	4008190159412	
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
GTIN (EAN)	4008190044527	
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Параллельный обжим
GTIN (EAN)	4032248517855	
Кол.	1 ST	