

LIF 2,5M638 R


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изолированные ножевые наконечники вилочного типа
из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабель- ный соединитель, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
Заказ №	9200590000
Тип	LIF 2,5M638 R
GTIN (EAN)	40322484 10439
Кол.	100 Штука

LIF 2,5M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	6.3 mm	Глубина (дюймов)	0.248 inch
Ширина	20.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.8189 inch
Масса нетто	0.7 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Плоская вилка 1,5-2,5 мм ²
-------------------	---------------------------------------

Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс. Изоляция Размеры Ширина подключения (d2) Длина пластиковой манжеты (b)	2.5 mm ² имеется, Частично изолированный 6,3 x 0,8 мм 6.3 mm 10 mm	Поперечное сечение соединительного провода, мин. Размеры (плоская вилка) Материал / пластик Плотность подключения (d3) Диаметр пластиковой манжеты (D)	1.5 mm ² 6,3 x 0,8 мм PVC 0.8 mm 5 mm
--	---	--	--

Классификации


ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

LIF 2,5M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com



LIF 2,5M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



- Инструменты для обжима изолированных соединителей
Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы
- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
 - Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
 - С упором для точного позиционирования контактов
 - Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	9014400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Двойной
Кол.	1 ST	обжим
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим