# Справочный листок технических дан-


### LIF 1,5F638 RF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Полностью изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабель- ный соединитель,0.5 mm² - 1.5 mm²,красный
Заказ №	9200640000
Тип	LIF 1,5F638 RF
GTIN (EAN)	4032248410484
Кол.	100 Штука

# Справочный листок технических данных

Соответствовать

1.12 g





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

ROHS

Масса нетто

Размеры и массы			
Глубина	6.4 mm	Глубина (дюймов)	0.252 inch
Ширина	22 mm	Ширина (в дюймах)	0.8661 inch

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Полностью	
	изолированная плоская наружная вилка 0,5-1,5 мм²	

#### Соединители

Поперечное сечение соединительного 1.5 mm <sup>2</sup> провода, макс.		Поперечное сечение соединительного 0.5 mm <sup>2</sup> провода, мин.	
Изоляция	полная изоляция	Размеры (плоская вилка)	6,3 х 0,8 мм
Размеры	6,3 х 0,8 мм	Материал / пластик	PVC
Идентификационный цвет	красный	Ширина подключения (d2)	6.3 mm
Плотность подключения (d3)	0.8 mm	Длина пластиковой манжеты (b)	10.5 mm
Диаметр пластиковой манжеты (D)	4 mm		

### Классификации

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92
ECLASS 13.0	27-44-03-92	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

# Weidmüller **3**


LIF 1,5F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения



### Справочный листок технических данных

### LIF 1,5F638 RF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### **Crimping tools**



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

#### Основные данные для заказа

	Joneshisto Hamisto H. in carraca		
Тип	HTI 15	Версия	
Заказ №	9014400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под	
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 2.5mm², Двойной	
Кол.	1 ST	обжим	
Тип	CTI 6	Версия	
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим	
Кол.	1 ST		
Тип	CTI 6 G	Версия	
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под	
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный	
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим	

Статус каталога / Изображения