

СТХ СМ 1.6/2.5



Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима. Обжимной инструмент для контактов, 0.14mm ² , 4mm ² , W-обжим
Заказ №	9018490000
Тип	СТХ СМ 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4008 190884598
Кол.	1 Штука

СТХ CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	679.78 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для контактов HD-HE и ConCept M10/M5 0,14-4 мм ²	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	---	------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Литые контакты	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 12
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 26	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	4 мм ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.14 мм ²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	4 мм ²	Вид/профиль обжима	W-обжим
Профиль обжима B	4 мм ²		

Классификации


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

СТХ СМ 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



СТХ CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES CTX CM 1.6/2.5	Версия
Заказ №	9054880000	
GTIN (EAN)	4032248145133	
Кол.	1 ST	
Тип	ERTE LC CTX CM 1.6/2.5	Версия
Заказ №	1246770000	
GTIN (EAN)	4050118034974	
Кол.	1 ST	

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE CTO	Версия
Заказ №	1121010000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248902118	
Кол.	1 ST	