Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
- Термостойкость до 105°C

Для проводов 0,5-10,0 мм² (AWG 20-7)

Материал: электротехническая медь с гальваническим

покрытием из олова

Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm, цвет слоновой кости
Заказ №	<u>9018860000</u>
Тип	H10,0/24S ZH EB
GTIN (EAN)	4032248105816
Кол.	100 Штука
Упаковка	Россыпью

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Масса нетто	0.82 g				
Экологическое соответствие	1		<u> </u>		
OKONOI W 4 COKO C COOTBETCTBRO	, подслил				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения				
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%				
Технические данные					
Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет слоновой кости	Исполнение	Двойной наконечник		
Кабельные наконечники					
			'		
Диаметр поверхности контакта (D1)	6.5 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm		
Ширина изоляции (В)	7.6 mm	Высота изоляции (А)	13.4 mm		
Толщина изоляции (S2)	0.5 mm	L1 в мм	24.00 mm		
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8	Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm		
Длина зачистки изоляции	17 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	10 mm ²		
Цветовой код	Weidmueller				
Классификации					
ETIM 0.0	5000005	ETIM 2.0	F00000F		
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005		
ETIM 10.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005		
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01		
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01		
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01		
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-40-02-01 27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01		
	7 7 70 1 1 1 7 1 1 1				

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

H10,0/24S ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com Изображения Чертеж