

Справочный листок технических данных

CUTFIX 8

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Для автоматической обрезки отдельных проводов по длине
- Высокая воспроизводимость благодаря прецизионному сервоприводу пост. тока
- Интерфейс для управления автоматической кабелерезкой с помощью IBM-совместимых ПК

Основные данные для заказа

Версия	Cutting machine
Заказ №	9023100000
Тип	CUTFIX 8
GTIN (EAN)	4032248143184
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-01-06T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	CUTFIX PRO



CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	360 mm	Глубина (дюймов)	14.1732 inch
Высота	470 mm	Высота (в дюймах)	18.5039 inch
Ширина	385 mm	Ширина (в дюймах)	15.1575 inch
Масса нетто	20289 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Автоматы для отрезки

Присоединяемая мощность	0.12 kW	Коррекция длины	Программируемая в зависимости от изделия коррекция проскальзывания в мм
Предварительный выбор количества, макс.	Код количества регулируемой детали	Привод	электрический
Хранение	До 200 заказов на раскрой	Клавиатура	Ввод и блок функциональных клавиш
Скорость подачи, макс.	1,5 м/с	Дисплей индикатора	ЖК-дисплей
Предварительный выбор длины, макс.	999999 mm	Предварительный выбор длины, мин.	1 mm
Интерфейс	USB 1.1	Программное обеспечение	для обмена данными с IBM-совместимыми ПК
Отверстие (макс. диаметр)	Наружный диаметр 8 mm	Электрическое подключение	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Многожильные / одножильные отдельные провода	макс. 10 mm ² / макс. 2,5 mm ²		

Классификации

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		



CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Для автоматической обрезки отдельных проводов по длине
- Высокая воспроизводимость благодаря прецизионному сервоприводу пост. тока
- Интерфейс для управления автоматической кабелерезкой с помощью IBM-совместимых ПК

Основные данные для заказа

Тип	ATR CTF	Версия
Заказ №	1428560000	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118232899	
Кол.	1 ST	
Тип	ATM CTF	Версия
Заказ №	1428570000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118232790	
Кол.	1 ST	
Тип	AIMESA V CUTFIX	Версия
Заказ №	9054740000	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248104512	
Кол.	1 ST	
Тип	DOPPELZAHNRIEMEN VORSCH...	Версия
Заказ №	9054750000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248104529	
Кол.	1 ST	
Тип	ZAHNRIEMENVORSCHUBMOT	Версия
Заказ №	9054760000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248104536	
Кол.	1 ST	