

**CRIMPSET CTI 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Комплекты для обжима

**Основные данные для заказа**

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: СТИ 6, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 0.5
Заказ №	<a href="#">9202600000</a>
Тип	CRIMPSET CTI 6
GTIN (EAN)	4032248502769
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик

**CRIMPSET CTI 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	330 mm	Глубина (дюймов)	12.9921 inch
Высота	79 mm	Высота (в дюймах)	3.1102 inch
Ширина	413 mm	Ширина (в дюймах)	16.2598 inch
Масса нетто	4796.62 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Технические данные**

Описание артикула	Комплект включает в себя инструмент для обжима кабеля для 6 mm <sup>2</sup> , инструмент для зачистки кабеля и изолированные разъемы
-------------------	--

**Наборы**

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Упаковка	Пластмассовый ящик	инструмент для снятия изоляции	STRIPAX
Инструмент для обжима	CTI 6	Количество АЕН	1900 pcs.

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

**CRIMPSET CTI 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Инструменты**



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, оффшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспосабливаемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

**Основные данные для заказа**

Тип	STRIPAX	Версия
Заказ №	<a href="#">9005000000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 ST	

**Crimping tools**



Инструменты для обжима изолированных соединителей  
Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

**Основные данные для заказа**

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	




## CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Тип	LIR 6M5 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200240000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410064	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 6M6 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200250000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410071	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	

### Штырьковые кабельные наконечники




Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

### Основные данные для заказа

Тип	LIP 6R14 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200480000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410323	mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
Кол.	100 ST	

### Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода



## CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	LIR 2,5M5 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200180000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248409808	соединитель,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	

### Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Тип	LIF 2,5F638 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200560000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410408	соединитель,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,синий
Кол.	100 ST	

### Штырьковые кабельные наконечники



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

### Основные данные для заказа

Тип	LIP 1,5R12 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200460000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410309	соединитель,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,красный
Кол.	100 ST	

Тип	LIP 2,5R12 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200470000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410316	соединитель,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,синий
Кол.	100 ST	

**CRIMPSET CTI 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Соединитель**




Полностью изолированный соединительный разъем  
изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

**Основные данные для заказа**

Тип	LIB 6B26 VF	Версия
Заказ №	<a href="#">9200510000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,4
GTIN (EAN)	4032248410354	mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,желтый
Кол.	100 ST	

**Кольцевые кабельные наконечники**



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

**Основные данные для заказа**

Тип	LIR 1,5M4 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200090000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248409853	соединитель, 1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	

**Вильчатые кабельные наконечники**



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ  
или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

**Основные данные для заказа**

Тип	LIS 6M6 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200430000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,4
GTIN (EAN)	4032248410279	mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,желтый
Кол.	100 ST	

**CRIMPSET CTI 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Плоский кабельный наконечник, розеточная часть**



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с  
медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

**Основные данные для заказа**

Тип	LIF 1,5F638 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200540000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410385	соединитель,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,красный
Кол.	100 ST	

**Соединитель**



Полностью изолированный соединительный разъем  
изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

**Основные данные для заказа**

Тип	LIB 2,5B25 VF	Версия
Заказ №	<a href="#">9200500000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410347	соединитель,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,синий
Кол.	100 ST	

**Вильчатые кабельные наконечники**



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ  
или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

**Основные данные для заказа**

Тип	LIS 1,5M4 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200310000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410132	соединитель,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,красный
Кол.	100 ST	

**CRIMPSET CTI 6**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

Тип	LIS 2,5M5 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200380000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410224	соединитель,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,синий
Кол.	100 ST	

**Кольцевые кабельные наконечники**



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

**Основные данные для заказа**

Тип	LIR 1,5M5 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200100000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248409860	соединитель,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 2,5M6 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200190000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410019	соединитель,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	

**Вставки**



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

**Основные данные для заказа**

Тип	EINSATZ BA8-PSC 80	Версия
Заказ №	<a href="#">9202310000</a>	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248486687	
Кол.	1 ST	



## CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Аксессуары

#### Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

#### Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200520000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,красный
GTIN (EAN)	4032248410361	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 6F638 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200570000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,желтый
GTIN (EAN)	4032248410415	
Кол.	100 ST	

#### Соединитель



Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

#### Основные данные для заказа

Тип	LIB 1,5B25 VF	Версия
Заказ №	<a href="#">9200490000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,красный
GTIN (EAN)	4032248410330	
Кол.	100 ST	

#### Чемодан



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC80 PC	Версия
Заказ №	<a href="#">9202330000</a>	Инструменты, Пустая коробка / Чемодан
GTIN (EAN)	4032248486700	
Кол.	1 ST	