



Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 16, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX 16, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 6, Цветовой код: Weidmüller
Заказ №	9025850000
Тип	CRIMP-SET PZ 16
GTIN (EAN)	4008190184520
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	261 mm	Глубина (дюймов)	10.2756 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	338 mm	Ширина (в дюймах)	13.3071 inch
Масса нетто	1680.74 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Технические данные

Описание артикула	Комплект вкл. инструмент для обжима проводов до 16 мм ² , инструмент для снятия изоляции и кабельные наконечники в цветовом коде Weidmüller
-------------------	--

Наборы

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	16 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm ²
Упаковка	Пластмассовый ящик	инструмент для снятия изоляции	STRIPAX 16
Инструмент для обжима	PZ 16	Цветовой код	Weidmüller
Количество АЕН	400 pcs.		

Классификации

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20 SW	Версия	
Заказ №	0533500000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, черный	
GTIN (EAN)	4008190183905		
Кол.	100 ST		

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H10,0/22 EB	Версия	
Заказ №	0534200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, цвет слоновой кости	
GTIN (EAN)	4008190033460		
Кол.	100 ST		

Номинальное поперечное сечение провода 16,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H16,0/22 GN	Версия	
Заказ №	0565900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, зеленый	
GTIN (EAN)	4008190022181		
Кол.	100 ST		

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H16,0/28 GN	Версия	
Заказ №	0566000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, зеленый	
GTIN (EAN)	4008 190 165406		
Кол.	100 ST		

Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Версия	
Заказ №	9005000000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки	
GTIN (EAN)	4008 190072506		
Кол.	1 ST		

Crimping tools



- Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее
- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
 - Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	PZ 16	Версия	
Заказ №	9012600000	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников,	
GTIN (EAN)	4008 190035440	6mm ² , 16mm ² , Обжим с гофрированием	
Кол.	1 ST		

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чемодан



- Корпус чемодана из небуьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC4-01	Версия
Заказ №	9028860000	Инструменты, Коробка
GTIN (EAN)	4032248304608	
Кол.	1 ST	

Вставки



- Корпус чемодана из небуьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ A8-1 CL55	Версия
Заказ №	9028460000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248310029	
Кол.	100 ST	
Тип	EINSATZ A7-1 CL55	Версия
Заказ №	9028450000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248310012	
Кол.	1 ST	