# Справочный листок технических дан-

# **CRIMP-SET PZ 50**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Комплекты для обжима

## Основные данные для заказа

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 50, инструмент для снятия изоляции: AM 25, Диапазон обжи- маемых проводников, мин.: 25, Цветовой код: Weidmüller
Заказ №	<u>9028850000</u>
Тип	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	4032248384051
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик

# Справочный листок технических данных





## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Размеры	и массы
---------	---------

Глубина	261 mm	Глубина (дюймов)	10.2756 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	338 mm	Ширина (в дюймах)	13.3071 inch
Масса нетто	1759.55 g		

# Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

#### Технические данные

# Наборы

Диапазон обжимаемых проводников,	50 mm <sup>2</sup>	Диапазон обжимаемых проводников,	25 mm <sup>2</sup>
макс.		мин.	
Упаковка	Пластмассовый ящик	инструмент для снятия изоляции	AM 25
Инструмент для обжима	PZ 50	 Цветовой код	Weidmüller
Количество АЕН	200 pcs.		

# Классификации

EC000524	ETIM 7.0	EC000524
EC000524	ETIM 9.0	EC000524
EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
27-40-02-18		
	EC000524 EC000524 27-40-02-18 27-40-02-18 27-40-02-18	EC000524 ETIM 9.0 EC000524 ECLASS 9.0 27-40-02-18 ECLASS 10.0 27-40-02-18 ECLASS 12.0 27-40-02-18 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

### Инструменты



Инструменты для удаления оболочки кабеля с ПВХизоляцией

#### Основные данные для заказа

 Тип
 AM 25
 Версия

 Заказ №
 9001540000
 Инструменты, Инструмент для снятия изоляции

 GTIN (EAN)
 4008190138271

 Кол.
 1 ST

#### **Crimping tools**



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	PZ 50	Версия
Заказ №	9006450000	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников,
GTIN (EAN)	4008190095796	25mm², 50mm², Обжим с гофрированием
Кол.	1 ST	

## Номинальное поперечное сечение провода 35,0 мм<sup>2</sup>



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

#### Основные данные для заказа

Основные данные для заказа		
Тип	H35,0/30D 16 R	Версия
Заказ №	9019310000	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 16 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190102234	
Кол.	50 ST	

Дата создания 30.11.2025 09:56:32 МЕХ

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

## Провод, ном. сечение 50 мм<sup>2</sup>



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

#### Основные данные для заказа

 Тип
 H50,0/36D BL
 Версия

 Заказ №
 9019340000
 Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, синий

 GTIN (EAN)
 4008190067632

 Кол.
 50 ST

#### Номинальное поперечное сечение провода 25,0 мм<sup>2</sup>



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H25,0/30T SW	Версия
Заказ №	9021190000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 16 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190115166	
Кол.	50 ST	
Тип	H25,0/36T SW	Версия
Тип Заказ №	H25,0/36T SW 9021200000	Версия Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, черный
	. ,	

Статус каталога / Изображения