

**CRIMP-SET PZ 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Комплекты для обжима**

**Основные данные для заказа**

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 50, инструмент для снятия изоляции: AM 25, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 25, Цветовой код: Weidmüller
Заказ №	<a href="#">9028850000</a>
Тип	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	4032248384051
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик

**CRIMP-SET PZ 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	261 mm
Высота	57 mm
Ширина	338 mm
Масса нетто	1759.55 g

Глубина (дюймов)	10.2756 inch
Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина (в дюймах)	13.3071 inch

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Технические данные**

Описание артикула	Комплект вкл. инструмент для обжима проводов до 50 mm <sup>2</sup> , инструмент для удаления оболочки и кабельные наконечники в специальном цветовом коде
-------------------	---

**Наборы**

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	50 mm <sup>2</sup>
Упаковка	Пластмассовый ящик
Инструмент для обжима	PZ 50
Количество АЕН	200 pcs.

Диапазон обжимаемых проводников, мин.	25 mm <sup>2</sup>
инструмент для снятия изоляции	AM 25
Цветовой код	Weidmüller

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524
ECLASS 15.0	27-40-02-18

ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 14.0	27-40-02-18



## CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Инструменты



Инструменты для удаления оболочки кабеля с ПВХ-изоляцией

### Основные данные для заказа

Тип	AM 25	Версия
Заказ №	<a href="#">9001540000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции
GTIN (EAN)	4008190138271	
Кол.	1 ST	

### Crimping tools




Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

### Основные данные для заказа

Тип	PZ 50	Версия
Заказ №	<a href="#">9006450000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников,
GTIN (EAN)	4008190095796	25mm <sup>2</sup> , 50mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
Кол.	1 ST	

### Номинальное поперечное сечение провода 35,0 мм<sup>2</sup>



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

### Основные данные для заказа

Тип	H35,0/30D 16 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9019310000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 16 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190102234	
Кол.	50 ST	

**CRIMP-SET PZ 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Провод, ном. сечение 50 мм<sup>2</sup>**



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**Основные данные для заказа**

Тип	H50.0/36D BL	Версия
Заказ №	<a href="#">9019340000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190067632	
Кол.	50 ST	

**Номинальное поперечное сечение провода 25,0 мм<sup>2</sup>**



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

Тип	H25.0/30T SW	Версия
Заказ №	<a href="#">9021190000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 16 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190115166	
Кол.	50 ST	
Тип	H25.0/36T SW	Версия
Заказ №	<a href="#">9021200000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190055400	
Кол.	50 ST	