

**CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Для коаксиального кабеля и круглых (экранированных) проводов линий передачи данных диаметром 2,5...8 мм
- 1-, 2- и 3-ступенчатое снятие изоляции за одну рабочую операцию

**Основные данные для заказа**

Версия	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции
Заказ №	<a href="#">9030500000</a>
Тип	CST
GTIN (EAN)	4008190062293
Кол.	1 Штука

**CST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Размеры и массы**

Глубина	26 mm
Высота	45 mm
Ширина	100 mm
Масса нетто	64.25 g

Глубина (дюймов)	1.0236 inch
Высота (в дюймах)	1.7716 inch
Ширина (в дюймах)	3.937 inch

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Технические данные**

Описание артикула	Инструмент для снятия изоляции
-------------------	--------------------------------

**Инструменты для снятия изоляции**

Тип кабеля	Коаксиальные кабели для передачи данных и круглые кабели	Диаметр провода, макс.	8 mm
Диаметр провода, мин.	2.5 mm	Pоперечное сечение соединительного провода, макс.	50 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.			


**Классификации**

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## Drawings



## Пример использования



## CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Принадлежности / запасные части



- Для коаксиального кабеля и круглых (экранированных) проводов линий передачи данных диаметром 2,5...8 мм
- 1-, 2- и 3-ступенчатое снятие изоляции за одну рабочую операцию

## Основные данные для заказа

Тип	MEKA GN CST	Версия
Заказ №	<a href="#">9032000000</a>	Аксессуар, Кассета ножа
GTIN (EAN)	4008190010102	
Кол.	1 ST	
Тип	MEKA BR CST	Версия
Заказ №	<a href="#">9032010000</a>	Аксессуар, Кассета ножа
GTIN (EAN)	4008190135928	
Кол.	1 ST	
Тип	MEKA BL CST	Версия
Заказ №	<a href="#">9032020000</a>	Аксессуар, Кассета ножа
GTIN (EAN)	4008190153236	
Кол.	1 ST	
Тип	MEKA GE CST	Версия
Заказ №	<a href="#">9032030000</a>	Аксессуар, Кассета ножа
GTIN (EAN)	4008190133191	
Кол.	1 ST	
Тип	MEKA RT CST	Версия
Заказ №	<a href="#">9032040000</a>	Аксессуар, Кассета ножа
GTIN (EAN)	4008190004644	
Кол.	1 ST	
Тип	MEKA GR CST	Версия
Заказ №	<a href="#">9032050000</a>	Аксессуар, Кассета ножа
GTIN (EAN)	4008190029708	
Кол.	1 ST	
Тип	MEKA OR CST	Версия
Заказ №	<a href="#">9032200000</a>	Аксессуар, Кассета ножа
GTIN (EAN)	4008190198169	
Кол.	1 ST	
Тип	MEKA HG CST	Версия
Заказ №	<a href="#">9032210000</a>	Аксессуар, Кассета ножа
GTIN (EAN)	4008190466510	
Кол.	1 ST	
Тип	MEKA SW CST	Версия
Заказ №	<a href="#">9032220000</a>	Аксессуар, Кассета ножа
GTIN (EAN)	4008190458560	
Кол.	1 ST	
Тип	SCHA CST	Версия
Заказ №	<a href="#">9032060000</a>	Аксессуар
GTIN (EAN)	4008190136932	
Кол.	1 ST	

**CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories**

Тип	EINSTELLBLOCK CST	Версия
Заказ №	<a href="#">9005800000</a>	Аксессуар, Регулировочный блок
GTIN (EAN)	4008190209681	
Кол.	1 ST	