

LAN USB TESTER



Полностью изолированные пластмассовые корпуса указателей прохождения тока выполнены из небьющегося, ударопрочного материала и, таким образом, идеально подходят для ежедневного применения даже в тяжелых условиях. Встроенный карманный фонарь облегчает быстрый и точный поиск поврежденных проводов. Проверка прохождения тока может сопровождаться как визуальной, так и звуковой индикацией.

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты для тестирования, Пробник отсутствия обрыва в кабеле данных
Заказ №	9205400000
Тип	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
Кол.	1 Штука

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	65 mm	Глубина (дюймов)	2.5591 inch
Высота	27 mm	Высота (в дюймах)	1.063 inch
Ширина	135 mm	Ширина (в дюймах)	5.3149 inch
Масса нетто	355 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

Технические данные

Описание артикула Пробник

Измерительные и контрольные приборы

Питание	Моноблочная аккумуляторная батарея 9 В	Вид соединения	RJ45, USB A, USB B
Индикация	Светодиод	Вид защиты	IP44
Проверено и апробировано согласно	EN/IEC 61010	Зуммер	Нет
Размеры удалённой коробки	65 x 28 x 27 мм	Длина тестируемого кабеля, макс.	1000 m
Вес удалённой коробки	30 g		

Классификации

ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ETIM 10.0	EC002080	ECLASS 14.0	27-20-11-08
ECLASS 15.0	27-20-11-08		

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования



LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности



Принадлежности для испытательного и измерительного оборудования

Основные данные для заказа

Тип	BLOCKBATTERIE 9V	Версия	
Заказ №	9004810000	Инструменты для тестирования, Батарея	
GTIN (EAN)	4008190050665		
Кол.	1 ST		