


## MULTI-STRIPAX GKW LW



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

### Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
Заказ №	<a href="#">9205760000</a>
Тип	MULTI-STRIPAX GKW LW
GTIN (EAN)	4032248790449
Кол.	1 Штука

**MULTI-STRIPAX GWK LW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	40 mm	Глубина (дюймов)	1.5748 inch
Высота	85 mm	Высота (в дюймах)	3.3464 inch
Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	550 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Технические данные**

Описание артикула	инструмент для снятия изоляции и резки GWK LW
-------------------	---

**Инструменты для снятия изоляции**

Поперечное сечение провода (мощность резания)	6 mm <sup>2</sup>	Максимальная мощность при резании одножильного кабеля	2.5 mm <sup>2</sup>
Максимальная мощность при резании гибкого кабеля	6 mm <sup>2</sup>	Максимальная мощность при резании плоского кабеля	10,2 мм x 4 мм
Зона снятия изоляции AWG, макс.	13 AWG	Зона снятия изоляции AWG, мин.	14 AWG
Длина зачистки, мин.	2 mm	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm <sup>2</sup>		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**MULTI-STRIPAX GKW LW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Пример использования**



## MULTI-STRIPAX GWK LW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Принадлежности / запасные части



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

### Основные данные для заказа

Тип	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Версия
Заказ №	<a href="#">9204550000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
Кол.	1 ST	
Тип	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Версия
Заказ №	<a href="#">9204570000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
Кол.	1 ST	
Тип	AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL	Версия
Заказ №	<a href="#">9203730000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
Кол.	1 ST	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Версия
Заказ №	<a href="#">9202270000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
Кол.	1 ST	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Версия
Заказ №	<a href="#">9202260000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
Кол.	1 ST	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Версия
Заказ №	<a href="#">9202300000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
Кол.	1 ST	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Версия
Заказ №	<a href="#">9202280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
Кол.	1 ST	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Версия
Заказ №	<a href="#">9205770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
Кол.	1 ST	

**MULTI-STRIPAX GKW LW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

Тип	AIE MULTI-STRIPAX POF	Версия
Заказ №	<a href="#">1212770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
Кол.	1 ST	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX PV	Версия
Заказ №	<a href="#">1204280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
Кол.	1 ST	
Тип	ERAN MULTI-STRIPAX	Версия
Заказ №	<a href="#">9203100000</a>	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
Кол.	1 ST	
Тип	ERME MULTI-STRIPAX	Версия
Заказ №	<a href="#">9203070000</a>	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
Кол.	1 ST	