

H16,0/29D ZH BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 16 mm, синий |
| Заказ № | 9037590000 |
| Тип | H16,0/29D ZH BL |
| GTIN (EAN) | 4008190493165 |
| Кол. | 50 Штука |
| Упаковка | Россыпью |

H16,0/29D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cULus) | E499744 |

Размеры и массы

| | |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 1.38 g |
|-------------|--------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Технические данные

| | | | |
|-------------------|--|------------|--------------------|
| Описание артикула | Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - синий | Исполнение | Двойной наконечник |
|-------------------|--|------------|--------------------|

Кабельные наконечники

| | | | |
|---|--------|---|--------------------|
| Диаметр поверхности контакта (D1) | 8.3 mm | Длина поверхности контакта (L2) | 16 mm |
| Ширина изоляции (B) | 9.5 mm | Высота изоляции (A) | 17.2 mm |
| Толщина изоляции (S2) | 0.6 mm | L1 в мм | 29.00 mm |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 6 | Толщина металлической втулки (S1) | 0.3 mm |
| Длина зачистки изоляции | 20 mm | Поперечное сечение соединяемого провода | 16 mm ² |
| Цветовой код | DIN | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

H16,0/29D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

