

**MP FPC 20/40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

**Основные данные для заказа**

Версия	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 160 мм, Ширина: 360 мм, Глубина: 1.5 мм, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный
Заказ №	<a href="#">9535940000</a>
Тип	MP FPC 20/40
GTIN (EAN)	4032248009664
Кол.	1 Штука

## MP FPC 20/40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	160 mm	Высота (в дюймах)	6.2992 inch
Ширина	360 mm	Ширина (в дюймах)	14.1732 inch
Масса нетто	656 g		

### Температуры

Рабочая температура

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Вид крепления	привинченный	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MP FPC 20/40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### TS 35

#### Аксессуар




#### Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Версия	
Заказ №	<a href="#">8000037558</a>	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 165 мм, с	
GTIN (EAN)	4050118653229	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,	
Кол.	20 ST	оцинкованный, хромированный	

### TS 15

#### Аксессуар



#### Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST FPC 20 VER	Версия	
Заказ №	<a href="#">8000037604</a>	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 235 мм, без продольного	
GTIN (EAN)	4050118653168	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный	
Кол.	20 ST		

### TS 35

#### Аксессуар



#### Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	Версия	
Заказ №	<a href="#">8000037560</a>	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 365 мм, с	
GTIN (EAN)	4050118653243	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,	
Кол.	20 ST	оцинкованный, хромированный	