



## SLICER NO 27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Простое, быстрое и точное удаление оболочки со всех стандартных круглых кабелей 4-37 мм<sup>2</sup>
- Винт с накатной головкой на конце рукоятки для регулировки глубины резания (регулировка глубины резания позволяет исключить повреждения внутренних проводов)

### Основные данные для заказа

Версия	Sheathing strippers
Заказ №	<a href="#">9918080000</a>
Тип	SLICER NO 27
GTIN (EAN)	4032248359196
Кол.	1 Штука

**SLICER NO 27**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	35 mm
Высота	29 mm
Ширина	132 mm
Масса нетто	71.8 g

Глубина (дюймов)	1.378 inch
Высота (в дюймах)	1.1417 inch
Ширина (в дюймах)	5.1968 inch

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Технические данные**

Описание артикула	Кабельный нож для проводов наружным диаметром 8-28 mm
-------------------	---

**Инструменты для снятия изоляции**

Тип кабеля	Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией	Диаметр провода, макс.	28 mm
Диаметр провода, мин.	8 mm	Зона снятия изоляции AWG, макс.	4 AWG
Поперечное сечение соединительного провода, макс.			615 mm <sup>2</sup>

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**SLICER NO 27**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Принадлежности / запасные части**



- Простое, быстрое и точное удаление оболочки со всех стандартных круглых кабелей 4-37 мм<sup>2</sup>
- Винт с накатной головкой на конце рукоятки для регулировки глубины резания (регулировка глубины резания позволяет исключить повреждения внутренних проводов)

**Основные данные для заказа**

Тип	ZUB SLICER NO16-35	Версия
Заказ №	<a href="#">9201430000</a>	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
Кол.	2 ST	