Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспосабливаемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Держатель ножа	
Заказ №	9054030000	
Тип	MEHA OB/UN 62 SPX 3	
GTIN (EAN)	4008190020156	
Кол.	1 Штука	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

MEHA OB/UN 62 SPX 3

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	11.2 mm	Глубина (дюймов)	0.4409 inch
Высота	23 mm	Высота (в дюймах)	0.9055 inch
Ширина	44.5 mm	Ширина (в дюймах)	1.752 inch
Длина	44.5 mm	Длина (в дюймах)	1.752 inch
Масса нетто	5.98 a		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Держатель ножа для
• •	Stringy 6

Инструменты для снятия изоляции

Цветовой код	черный	Поперечное сечение соединительного 6 mm ²
		провода, макс.
Поперечное сечение соединительного 0.08 mm ²		
провода, мин.		

Классификации

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37
ECLASS 9.1	21-04-48-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91
ECLASS 13.0	21-04-48-91	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		