

LIR 1,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
Заказ №	9200110000
Тип	LIR 1,5M6 V
GTIN (EAN)	4032248409730
Кол.	100 Штука

LIR 1,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	5.9 mm	Глубина (дюймов)	0.2323 inch
Ширина	27.7 mm	Ширина (в дюймах)	1.0905 inch
Масса нетто	1 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный кольцевой наконечник с изоляцией 1,5 мм ² / M6
-------------------	---

Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm ²
Поперечное сечение соединяемого провода	1.5 mm ²	Изоляция	ПВХ, имеется
Размеры (болты)	M 6	Размеры	M 6
Материал / пластик	PVC	Идентификационный цвет	красный
Плотность соединения (S1)	0.75 mm	Внутренний диаметр (d1)	6.4 mm
Длина пластиковой манжеты (b)	11.3 mm	Диаметр пластиковой манжеты (D)	4 mm
Наружный диаметр (d)	11.6 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

LIR 1,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	9014400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Двойной
Кол.	1 ST	обжим
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим