

LIS 6M6 V



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ
или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 мм ² - 6 мм ² , желтый
Заказ №	9200430000
Тип	LIS 6M6 V
GTIN (EAN)	40322484 10279
Кол.	100 Штука

LIS 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	8 mm	Глубина (дюймов)	0.315 inch
Ширина	32.6 mm	Ширина (в дюймах)	1.2835 inch
Масса нетто	2.05 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией в форме вилки 6,0 мм ² / M6
-------------------	---

Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс. Изоляция Размеры Идентификационный цвет Длина соединения (l) Длина пластиковой манжеты (b) Наружный диаметр (d)	6 mm ² имеется M 6 желтый 21.35 mm 14.15 mm 12 mm	Поперечное сечение соединительного провода, мин. Размеры (болты) Материал / пластик Плотность соединения (S1) Внутренний диаметр (d1) Диаметр пластиковой манжеты (D)	4 mm ² M 6 PVC 1 mm 6.4 mm 6.4 mm
---	--	--	---

Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

LIS 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	СТ1 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	СТ1 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим