

LIB 1,5B25 VF


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , красный
Заказ №	9200490000
Тип	LIB 1,5B25 VF
GTIN (EAN)	40322484 10330
Кол.	100 Штука

LIV 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	6 mm	Глубина (дюймов)	0.2362 inch
Ширина	26 mm	Ширина (в дюймах)	1.0236 inch
Масса нетто	1.16 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Изолированный стыковой соединитель 1,5 мм ² LDC24,5 мм
-------------------	---

Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm ²
Изоляция	имеется	Размеры (длина вилки)	24.5 mm
Размеры	24,5 мм	Материал / пластик	PVC
Идентификационный цвет	красный	Диаметр пластиковой манжеты (D)	3.8 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



- Инструменты для обжима изолированных соединителей
Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы
- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
 - Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
 - С упором для точного позиционирования контактов
 - Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	9014400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Двойной
Кол.	1 ST	обжим
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим