Справочный листок технических дан-


LIF 6F638 RF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Полностью изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабель- ный соединитель,4 mm² - 6 mm²,желтый
Заказ №	<u>9200660000</u>
Тип	LIF 6F638 RF
GTIN (EAN)	4032248410507
Кол.	100 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS

Размеры и массы			
Глубина	8.2 mm	Глубина (дюймов)	0.3228 inch
Ширина	24.5 mm	 Ширина (в дюймах)	0.9646 inch
Масса нетто	1.9 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Полностью
	изолированная плоская
	наружная вилка 4,0-6,0
	MM^2

Соединители

Поперечное сечение соединительного 6 mm ² провода, макс.		Поперечное сечение соединительного 4 mm ² провода, мин.	
Изоляция	полная изоляция	Размеры (плоская вилка)	6,3 х 0,8 мм
Размеры	6,3 х 0,8 мм	Материал / пластик	PVC
Идентификационный цвет	желтый	Ширина подключения (d2)	6.3 mm
Плотность подключения (d3)	0.8 mm	Длина пластиковой манжеты (b)	13 mm
Диаметр пластиковой манжеты (D)	6.8 mm		

Классификации

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92
ECLASS 13.0	27-44-03-92	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**


LIF 6F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Справочный листок технических данных

LIF 6F638 RF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
		., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный