## Справочный листок технических дан-

### LID 6M5 R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изолированные круглые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,4 mm² - 6 mm²,желтый
Заказ №	9200690000
Тип	LID 6M5 R
GTIN (EAN)	4032248410538
Кол.	100 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-03-31T00:00:00+02:00

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	8.1 mm	Глубина (дюймов)	0.3189 inch
Ширина	23.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.937 inch
Масса нетто	1.59 g		
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ВИНЯ	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
—————————————————————————————————————			
технические данные			
Описание артикула	Круглая вилка с медной муфтой 4,0-6,0 мм²		
Соединители			
Поперечное сечение соединительного	6 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного	0 4 mm²
провода, макс.		провода, мин.	
Изоляция	имеется	Размеры (круглая вилка)	ø 5 mm
Размеры	ø 5 mm	Материал / пластик	PVC
Идентификационный цвет	желтый	Длина пластиковой манжеты (b)	13 mm
Диаметр пластиковой манжеты (D)	5.8 mm	Наружный диаметр (d)	5 mm
Классификации			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12

27-40-02-12

ECLASS 15.0

# Справочный листок технических данных



LID 6M5 R

Изображения

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG** Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### **Crimping tools**

Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

#### Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Тип Заказ №	CTI 6 G 9202850000	Версия Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
		·