


## MULTI-STRIPAX AWG



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

### Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки |
| Заказ №    | <a href="#">9202230000</a>                          |
| Тип        | MULTI-STRIPAX AWG                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248486168                                       |
| Кол.       | 1 Штука   |

**MULTI-STRIPAX AWG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

|             |          |                   |             |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 40 mm    | Глубина (дюймов)  | 1.5748 inch |
| Высота      | 85 mm    | Высота (в дюймах) | 3.3464 inch |
| Ширина      | 250 mm   | Ширина (в дюймах) | 9.8425 inch |
| Масса нетто | 520.28 g |                   |             |

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто                         |
| REACH SVHC                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                        | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

**Технические данные**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Описание артикула | инструмент для снятия изоляции и резки проводов AWG с изоляцией из ПВХ, ПТФЭ и др. |
|-------------------|--|

**Инструменты для снятия изоляции**

|  |                                    |   |                     |
|--|------------------------------------|---|---------------------|
| Тип кабеля                                       | AWG, провод с изоляцией ПТФЭ и ПВХ | Медный кабель - гибкий, макс.                         | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Поперечное сечение провода (мощность резания)    | 6 mm <sup>2</sup>                  | Максимальная мощность при резании одножильного кабеля | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Максимальная мощность при резании гибкого кабеля | 6 mm <sup>2</sup>                  | Максимальная мощность при резании плоского кабеля     | 10,2 мм x 4 мм      |
| Зона снятия изоляции AWG, макс.                  | 16 AWG                             | Зона снятия изоляции AWG, мин.                        | 26 AWG              |
| Длина зачистки, мин.                             | 2 mm                               | Поперечное сечение соединительного провода, макс.     | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0.12 mm <sup>2</sup>               |   |                     |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ETIM 10.0   | EC002109    | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |             |             |

**MULTI-STRIPAX AWG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Пример использования**



## MULTI-STRIPAX AWG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Принадлежности / запасные части



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

### Основные данные для заказа

|            |                                      |        |
|------------|--------------------------------------|--------|
| Тип        | AIE M-SPX 0.25-1.5 S                 | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">9204550000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248671090                        |        |
| Кол.       | 1 ST                                 |        |
| Тип        | AIE M-SPX 1.5-6.0 S                  | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">9204570000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248671113                        |        |
| Кол.       | 1 ST                                 |        |
| Тип        | AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">9203730000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248576449                        |        |
| Кол.       | 1 ST                                 |        |
| Тип        | AIE MULTI-STRIPAX 16 SL              | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">9202270000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486212                        |        |
| Кол.       | 1 ST                                 |        |
| Тип        | AIE MULTI-STRIPAX 6-16               | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">9202260000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486205                        |        |
| Кол.       | 1 ST                                 |        |
| Тип        | AIE MULTI-STRIPAX ASI                | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">9202300000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486250                        |        |
| Кол.       | 1 ST                                 |        |
| Тип        | AIE MULTI-STRIPAX AWG                | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">9202280000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486236                        |        |
| Кол.       | 1 ST                                 |        |
| Тип        | AIE MULTI-STRIPAX GKWLW              | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">9205770000</a>           | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248836291                        |        |
| Кол.       | 1 ST                                 |        |

## Аксессуары

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Тип        | AIE MULTI-STRIPAX POF      | Версия              |
| Заказ №    | <a href="#">1212770000</a> | Insert              |
| GTIN (EAN) | 4032248994434              |                     |
| Кол.       | 1 ST                       |                     |
| Тип        | AIE MULTI-STRIPAX PV       | Версия              |
| Заказ №    | <a href="#">1204280000</a> | Insert              |
| GTIN (EAN) | 4032248987030              |                     |
| Кол.       | 1 ST                       |                     |
| Тип        | ERAN MULTI-STRIPAX         | Версия              |
| Заказ №    | <a href="#">9203100000</a> | Spare stop set      |
| GTIN (EAN) | 4032248538102              |                     |
| Кол.       | 1 ST                       |                     |
| Тип        | ERME MULTI-STRIPAX         | Версия              |
| Заказ №    | <a href="#">9203070000</a> | Spare cutting blade |
| GTIN (EAN) | 4032248538096              |                     |
| Кол.       | 1 ST                       |                     |