Справочный листок технических дан-

AIE MULTI-STRIPAX 16 SL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

Основные данные для заказа

Версия	Insert
Заказ №	<u>9202270000</u>
Тип	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL
GTIN (EAN)	4032248486212
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

AIE MULTI-STRIPAX 16 SL

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	30 mm	Глубина (дюймов)	1.1811 inch
Высота	3 mm	Высота (в дюймах)	0.1181 inch
Ширина	41 mm	 Ширина (в дюймах)	1.6142 inch
Длина	41 mm	 Длина (в дюймах)	1.6142 inch
Масса нетто	66.88 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	Аппарат для зачистки
	проводов в ПВХ-изоляции
	сечением 16 мм ²

Инструменты для снятия изоляции

Приемлемый кабель	ПВХ кабели		

Классификации

FTIMEO	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 6.0	EC001509	ETIIVI 7.0	EC00 1509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91
ECLASS 13.0	21-04-48-91	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		

2 Статус каталога / Изображения