

CRIMP-SET КОНТАКТЕ



Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Версия	Коробка, Цветовой код: DIN
Заказ №	9202640000
Тип	CRIMP-SET КОНТАКТЕ
GTIN (EAN)	4032248503322
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	330 mm	Глубина (дюймов)	12.9921 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	413 mm	Ширина (в дюймах)	16.2598 inch
Масса нетто	3050.96 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Технические данные

Описание артикула	Комплект изолированных наконечников включающий в себя: трубчатые, кольцевые, вилочные, штыревые и вставные наконечники, а также стыковые соединители.
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наборы

Упаковка	Пластмассовый ящик	Цветовой код	DIN
Количество АЕН	2000 pcs.		

Классификации

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET КОНТАКТЕ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Аксессуары

www.weidmueller.com

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W	Версия	
Заказ №	9019010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	
GTIN (EAN)	4008190120931		
Кол.	500 ST		
Тип	H0,75/14D GR	Версия	
Заказ №	9019040000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190099077		
Кол.	500 ST		
Тип	H1,0/14D R	Версия	
Заказ №	9019080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	
GTIN (EAN)	4008190090623		
Кол.	500 ST		
Тип	H1,5/14D SW	Версия	
Заказ №	9019120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	
GTIN (EAN)	4008190153793		
Кол.	500 ST		
Тип	H2,5/15D BL	Версия	
Заказ №	9019160000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	
GTIN (EAN)	4008190028732		
Кол.	500 ST		
Тип	H4,0/18D GR	Версия	
Заказ №	9019190000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190141349		
Кол.	500 ST		

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

CRIMP-SET КОНТАКТЕ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	H6.0/20D GE	Версия	
Заказ №	9019220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, желтый	
GTIN (EAN)	4008190151607		
Кол.	100 ST		

Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIR 6M6 V	Версия	
Заказ №	9200250000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6	
GTIN (EAN)	4032248410071	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²	
Кол.	100 ST		

Вставки



- Корпус чемодана из небуьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ A8-1 CL55	Версия	
Заказ №	9028460000	Набор матриц-вставок	
GTIN (EAN)	4032248310029		
Кол.	100 ST		
Тип	EINSATZ A7-1 CL55	Версия	
Заказ №	9028450000	Набор матриц-вставок	
GTIN (EAN)	4032248310012		
Кол.	1 ST		

CRIMP-SET КОНТАКТЕ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Штырьковые кабельные наконечники




Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	LIP 6R14 V	Версия	
Заказ №	9200480000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4	
GTIN (EAN)	4032248410323	mm ² - 6 mm ² , желтый	
Кол.	100 ST		

Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIR 2,5M5 V	Версия	
Заказ №	9200180000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный	
GTIN (EAN)	4032248409808	соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²	
Кол.	100 ST		

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 2,5F638 R	Версия	
Заказ №	9200560000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный	
GTIN (EAN)	4032248410408	соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий	
Кол.	100 ST		

CRIMP-SET КОНТАКТЕ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Штырьковые кабельные наконечники



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	LIP 1,5R12 V	Версия
Заказ №	9200460000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410309	
Кол.	100 ST	
Тип	LIP 2,5R12 V	Версия
Заказ №	9200470000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410316	
Кол.	100 ST	

Соединитель




Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

Тип	LIB 6B26 VF	Версия
Заказ №	9200510000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4032248410354	
Кол.	100 ST	

Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

CRIMP-SET КОНТАКТЕ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	LIR 1,5M4 V	Версия
Заказ №	9200090000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248409853	соединитель, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Кол.	100 ST	

Чемодан



- Корпус чемодана из небуьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	KOFFER CARRY LITE 55	Версия
Заказ №	9202000000	Инструменты, Пустая коробка / Чемодан
GTIN (EAN)	4032248481231	
Кол.	1 ST	

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F638 R	Версия
Заказ №	9200540000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410385	соединитель, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 ST	

CRIMP-SET КОНТАКТЕ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединитель




Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

Тип	LIB 2,5B25 VF	Версия	
Заказ №	9200500000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий	
GTIN (EAN)	4032248410347		
Кол.	100 ST		

Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIR 1,5M5 V	Версия	
Заказ №	9200100000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²	
GTIN (EAN)	4032248409860		
Кол.	100 ST		

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия	
Заказ №	9200520000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , красный	
GTIN (EAN)	4032248410361		
Кол.	100 ST		

CRIMP-SET КОНТАКТЕ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LIF 6F638 R	Версия
Заказ №	9200570000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410415	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 ST	

Соединитель



Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

Тип	LIB 1,5B25 VF	Версия
Заказ №	9200490000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410330	соединитель, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 ST	