

## CRIMP-SET КОНТАКТЕ



Комплекты для обжима

### Основные данные для заказа

Версия	Коробка, Цветовой код: DIN
Заказ №	<a href="#">9202640000</a>
Тип	CRIMP-SET КОНТАКТЕ
GTIN (EAN)	4032248503322
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик

## CRIMP-SET КОНТАКТЕ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Размеры и массы

Глубина	330 mm	Глубина (дюймов)	12.9921 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	413 mm	Ширина (в дюймах)	16.2598 inch
Масса нетто	3050.96 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Комплект изолированных наконечников включающий в себя: трубчатые, кольцевые, вилочные, штыревые и вставные наконечники, а также стыковые соединители.
-------------------	---

### Наборы

Упаковка	Пластмассовый ящик	Цветовой код	DIN
Количество АЕН	2000 pcs.		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET КОНТАКТЕ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

### Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W	Версия
Заказ №	<a href="#">9019010000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190120931	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14D GR	Версия
Заказ №	<a href="#">9019040000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190099077	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/14D R	Версия
Заказ №	<a href="#">9019080000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190090623	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/14D SW	Версия
Заказ №	<a href="#">9019120000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190153793	
Кол.	500 ST	
Тип	H2,5/15D BL	Версия
Заказ №	<a href="#">9019160000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190028732	
Кол.	500 ST	
Тип	H4,0/18D GR	Версия
Заказ №	<a href="#">9019190000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190141349	
Кол.	500 ST	

### Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм<sup>2</sup>



6 mm<sup>2</sup>

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## CRIMP-SET КОНТАКТЕ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	H6.0/20D GE	Версия	
Заказ №	<a href="#">9019220000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, желтый	
GTIN (EAN)	4008190151607		
Кол.	100 ST		

### Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Тип	LIR 6M6 V	Версия	
Заказ №	<a href="#">9200250000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6	
GTIN (EAN)	4032248410071	mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>	
Кол.	100 ST		

### Вставки



- Корпус чемодана из небуьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

### Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ A8-1 CL55	Версия	
Заказ №	<a href="#">9028460000</a>	Набор матриц-вставок	
GTIN (EAN)	4032248310029		
Кол.	100 ST		
Тип	EINSATZ A7-1 CL55	Версия	
Заказ №	<a href="#">9028450000</a>	Набор матриц-вставок	
GTIN (EAN)	4032248310012		
Кол.	1 ST		

## CRIMP-SET КОНТАКТЕ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Штырьковые кабельные наконечники




Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

#### Основные данные для заказа

Тип	LIP 6R14 V	Версия	
Заказ №	<a href="#">9200480000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4	
GTIN (EAN)	4032248410323	mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый	
Кол.	100 ST		

### Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

#### Основные данные для заказа

Тип	LIR 2,5M5 V	Версия	
Заказ №	<a href="#">9200180000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный	
GTIN (EAN)	4032248409808	соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>	
Кол.	100 ST		

### Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

#### Основные данные для заказа

Тип	LIF 2,5F638 R	Версия	
Заказ №	<a href="#">9200560000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный	
GTIN (EAN)	4032248410408	соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий	
Кол.	100 ST		

## CRIMP-SET КОНТАКТЕ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Штырьковые кабельные наконечники



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

#### Основные данные для заказа

Тип	LIP 1,5R12 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200460000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , красный
GTIN (EAN)	4032248410309	
Кол.	100 ST	
Тип	LIP 2,5R12 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200470000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий
GTIN (EAN)	4032248410316	
Кол.	100 ST	

### Соединитель




Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

#### Основные данные для заказа

Тип	LIB 6B26 VF	Версия
Заказ №	<a href="#">9200510000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
GTIN (EAN)	4032248410354	
Кол.	100 ST	

### Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

## CRIMP-SET КОНТАКТЕ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	LIR 1,5M4 V	Версия
Заказ №	<a href="#">9200090000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248409853	соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 ST	

### Чемодан




- Корпус чемодана из небуьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

### Основные данные для заказа

Тип	KOFFER CARRY LITE 55	Версия
Заказ №	<a href="#">9202000000</a>	Инструменты, Пустая коробка / Чемодан
GTIN (EAN)	4032248481231	
Кол.	1 ST	

### Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



- Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой
- Стандартные исполнения
  - Без пайки
  - С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F638 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200540000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410385	соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , красный
Кол.	100 ST	

## CRIMP-SET КОНТАКТЕ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Соединитель




Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

### Основные данные для заказа

Тип	LIB 2,5B25 VF	Версия	
Заказ №	<a href="#">9200500000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий	
GTIN (EAN)	4032248410347		
Кол.	100 ST		

### Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Тип	LIR 1,5M5 V	Версия	
Заказ №	<a href="#">9200100000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409860		
Кол.	100 ST		

### Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия	
Заказ №	<a href="#">9200520000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , красный	
GTIN (EAN)	4032248410361		
Кол.	100 ST		



## CRIMP-SET КОНТАКТЕ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

Тип	LIF 6F638 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200570000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410415	мм <sup>2</sup> , 4 мм <sup>2</sup> - 6 мм <sup>2</sup> , желтый
Кол.	100 ST	

## Соединитель



Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

## Основные данные для заказа

Тип	LIB 1,5B25 VF	Версия
Заказ №	<a href="#">9200490000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410330	соединитель, 0,5 мм <sup>2</sup> - 1,5 мм <sup>2</sup> , красный
Кол.	100 ST	