
# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код DIN

#### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 mm, 6 mm, бирюзовый
Заказ №	<u>9204090000</u>
Тип	H0,34/11 S TK
GTIN (EAN)	4032248593026
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью

### Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Масса нетто	0.04 g			
_				
Экологическое соответстви	е изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Технические данные				
Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, специальный размер, цвет - бирюзовый	Исполнение	Стандартный	
Кабельные наконечники				
Диаметр поверхности контакта (D1)	0.85 mm	Длина поверхности контакта (L2)	6 mm	
Диаметр изоляции (D2)	2.6 mm	Толщина изоляции (S2)	0.25 mm	
L1 в мм	11.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 22	
Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm	Длина зачистки изоляции	6 mm	
Поперечное сечение соединяемого провода	0.34 mm²	Цветовой код	Weidmueller	
Классификации				
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01	
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01	
ECLASS 15.0	27-40-02-01			

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных



H0,34/11 S TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

изооражения				
	Чертеж			