## Справочный листок технических дан-

#### **MP MPC 12/17**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

#### Основные данные для заказа

Версия	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 125 mm, Ширина: 175 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный	
Заказ №	9535560000	
Тип	MP MPC 12/17	
GTIN (EAN)	4032248009299	
Кол.	1 Штука	

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ECLASS 15.0

- op :::: dp:::::::::::::::::::::::::::::			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
	405		4.0040: 1
Высота	125 mm	Высота (в дюймах)	4.9212 inch
Ширина	175 mm	Ширина (в дюймах)	6.8898 inch
Масса нетто	165.8 g	, , ,	
Температуры			
Рабочая температура			
Экологическое соответст	вие изделия		
	'		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Общие данные			
Вид крепления	привинченный	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная		
Классификации	'		'
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39

27-40-06-39

# Справочный листок технических данных

### Weidmüller 🏖

#### **MP MPC 12/17**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### **TS 35**

#### Аксессуар



#### Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Версия
Заказ №	8000037600	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 90 mm, без
GTIN (EAN)	4050118653120	продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым
Кол.	20 ST	покрытием и пассивированный

#### **TS 15**

#### Аксессуар



#### Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST MPC1217 VER	Версия
Заказ №	8000037598	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 4.13 mm, без продольного
GTIN (EAN)	4050118653106	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Кол.	20 ST	