## Справочный листок технических дан-

#### **STRIPPER PC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Для быстрого и точного удаления оболочки с кабелей для сырых помещений Ø 8-13 мм, например, с кабелей NYM, от  $3 \times 1,5 \text{ мм}^2$  до  $5 \times 2,5 \text{ мм}^2$
- Регулировка глубины резания не требуется
- Пригодность для работ с ответвительными и распределительными коробками

#### Основные данные для заказа

'	
Sheathing strippers	
9918060000	
STRIPPER PC	
4032248359172	
1 Штука	
	9918060000 STRIPPER PC 4032248359172

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Разме	ры и	мас	СЫ
-------	------	-----	----

Глубина	25 mm	Глубина (дюймов)	0.9842 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	125 mm	Ширина (в дюймах)	4.9212 inch
Масса нетто	44.4 q		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

#### Технические данные

Описание артикула	Инструмент для удаления оболочки проводов	
	для передачи данных	
	наружным диаметром	
	5-15 мм	

#### Инструменты для снятия изоляции

Тип кабеля	Кабель для передачи данных / Телекоммуникация и электронная обработка данных (EDV)	Диаметр провода, макс.	15 mm
Диаметр провода, мин.	5 mm	Зона снятия изоляции AWG, макс.	12 AWG
Зона снятия изоляции AWG, мин.	24 AWG	Зона снятия изоляции, мин.	0.25 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного 490 mm <sup>2</sup> провода, макс.		Поперечное сечение соединительного 20 mm² провода, мин.	

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

### Weidmüller **₹**

#### **STRIPPER PC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

