

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden. Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 33 mm, Djup: 15 mm
Art.nr.	<a href="#">0122800000</a>
Typ	TS 32X15 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190066307
Förp.	20 M

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	15 mm	Byggdjup (tum)	0.5906 inch
Höjd	33 mm	Bygghöjd (tum)	1.2992 inch
Bredd	2000 mm	Byggbredd (tum)	78.74 inch
Nettovikt	360 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt


RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Montageskena

Monteringsanvisning	Direktmontage		
Normer	DIN EN 60715		
Yta	galvanisk förzinkad och passiverad		
Tjocklek	1.50 mm		
Grundläggande material	Stål		
Längd på montageskena	min.	0 mm	
	nominell	2000 mm	
	max.	2000 mm	
Kortvarigt strömmotstånd per sekund motsvarande IEC 60947-7-2	4.2 kA		
Hålad montageskena	Nej		
Slitsbredd			
Kortslutningssäkerheten motsvarar E-Cu ledare	35.00 mm <sup>2</sup>		
Hålavstånd mitten	0 mm		
Slitsavstånd			
Slitslängd			

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		



## TS 32X15 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Montageskenehållare



## Allmänna beställningsdata

Typ	TST 2/M6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0101700000</a>	Montagefot för montageskena, Silver, Stål, M 6, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
Förp.	10 ST	

## Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SST 3 2M	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0152700000</a>	Tillbehör, Säkringsstift
GTIN (EAN)	4008190126193	
Förp.	2 M	

## Montageskenehållare



## Allmänna beställningsdata

Typ	TSTW 6/M6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0164000000</a>	Montagefot för montageskena, Silver, Stål, M 6, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190095345	
Förp.	10 ST	

## TS 32X15 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

Typ	TSTW 5/M5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0178100000</a>	Montagefot för montageskena, Silver, Stål, M 5, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
Förp.	10 ST	

## Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkering och möjligheten att förvara teststickkontakter.

### Allmänna beställningsdata

Typ	EWK 2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0199360000</a>	Ändstöd, beige, TS 32, V-0, Wemid, Bredd: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
Förp.	50 ST	
Typ	EWK 1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0206160000</a>	Ändstöd, beige, TS 32, V-0, Wemid, Bredd: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190080020	
Förp.	50 ST	

## Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

### Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0295900000</a>	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Förp.	50 ST	
Typ	MB M6/M4 GR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0334900000</a>	Glidmutter, M 6
GTIN (EAN)	4008190057602	
Förp.	20 ST	
Typ	FKSC M6X12 D9/SW3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0353500000</a>	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Förp.	50 ST	

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör


## Montageskenehållare



## Allmänna beställningsdata

Typ	SH 2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0494920000</a>	Stöd för samlingskena, mellangul, 130 °C, Bredd: 40 mm, V-0, KrG,
GTIN (EAN)	4008190007584	skruvad
Förp.	10 ST	

## Ändstöd




För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

Typ	EWK 1 ALT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0495160000</a>	Ändstöd, beige, TS 32, V-2, Polyamid 66, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190160777	
Förp.	50 ST	

## Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MB M3/M5 CRM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0503500000</a>	Glidmutter, M 5
GTIN (EAN)	4008190182083	
Förp.	20 ST	

## TS 32X15 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	MB M5/M3 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0553400000</a>	Glidmutter, M 5
GTIN (EAN)	4008190122263	
Förp.	20 ST	

## Monteringsmaterial



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde.

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Satser med fästmaterial

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- Fästset för etiketter – SD krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.


Två- Det universella fästsetet – TPSD har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare.

Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

## Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Montageskruv, Grundläggande material:
GTIN (EAN)	4008190058258	Stål
Förp.	50 ST	

## Montageskenehållare



## Allmänna beställningsdata

Typ	TST 2/M5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1286600000</a>	Montagefot för montageskena, Silver, Stål, M 5, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
Förp.	10 ST	

## TS 32X15 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

### Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1567480000</a>	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Förp.	100 ST	

### Montageskenehållare



### Allmänna beställningsdata

Typ	TSTW D 4.3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1610110000</a>	Montagefot för montageskena, Silver, Stål, without, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190185305	
Förp.	10 ST	
Typ	TSTW 5/M5 ZN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1779100000</a>	Montagefot för montageskena, Silver, Stål, M 5, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN)	4032248169894	
Förp.	10 ST	