

BFSC M4X32 PA/NA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Infästningsskruv (plint), 4.00 mm, Polyamid 66, Djup: 7 mm, Bredd: 7 mm, Höjd: 32 mm
Art.nr.	0129100000
Typ	BFSC M4X32 PA/NA
GTIN (EAN)	4008190020842
Förp.	100 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2026-06-30T00:00:00+02:00

BFSC M4X32 PA/NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	7 mm	Byggdjup (tum)	0.2756 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1.2598 inch
Bredd	7 mm	Byggbredd (tum)	0.2756 inch
Nettovikt	0.43 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSVHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Temperaturområde för användning max.	100 °C
---------------------	---------------	--------------------------------------	--------

Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Färgkod	röd
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Mått

Gängmått metriskt, ytter	4.00 mm
--------------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	för rörlig överkopplingsskena
-----------	-------------------------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	skruvad

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		