

SCHS1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Apparatmärkning, Tillbehör, 1000 x 17 mm, PVC, Färgkod: svart, Märkningshållare
Art.nr.	0138900000
Typ	SCHS1
GTIN (EAN)	4008190009168
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	6 mm	Byggdjup (tum)	0.2362 inch
Höjd	1000 mm	Bygghöjd (tum)	39.37 inch
Bredd	17 mm	Byggbredd (tum)	0.6693 inch
Längd	1000 mm	Bygglängd (tum)	39.37 inch
Diameter	0 mm	Nettovikt	93 g

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-20...80 °C
---------------------------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	0	
Utförande	Märkningshållare	
Bredd	17 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	
Färgkod	svart	
Halogener	Nej	
Längd	1000 mm	
Grundläggande material	PVC	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Accessories	
Temperaturområde för användning	-20...80 °C	

Apparatmärkning

Diameter	0 mm	Halogener	Nej
----------	------	-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

ESO Instickningsskyltar



Allmänna beställningsdata

Typ	ESO/SCHS1 500X12,5X0,3	Utförande	
Art.nr.	0139000000	Plintmärkningar, Insats märkning, 500 x 12.5 mm, vit	
GTIN (EAN)	4008190047252		
Förp.	100 ST		

STR transparenta remsor



Allmänna beställningsdata

Typ	STR F.SCHS	Utförande	
Art.nr.	0139200000	Plintmärkningar, Skyddskåpa, 500 x 12.5 mm, transparent	
GTIN (EAN)	4008190159290		
Förp.	1 ST		