

BFSC M5X45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Infästningsskruv (plint), 5.00 mm, Stål, Djup: 8.5 mm, Bredd: 8.5 mm, Höjd: 45 mm
Art.nr.	0345600000
Typ	BFSC M5X45
GTIN (EAN)	4008 190058739
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	8.5 mm	Byggdjup (tum)	0.3346 inch
Höjd	45 mm	Bygghöjd (tum)	1.7716 inch
Bredd	8.5 mm	Byggbredd (tum)	0.3346 inch
Diameter	5 mm	Nettovikt	5.81 g

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Materialdata

Grundläggande material	Stål	Färgkod	Silver
------------------------	------	---------	--------

Mått

Diameter	5 mm	Gängmått metriskt, ytter	5.00 mm
----------	------	--------------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	för rörlig överkopplingskena
-----------	------------------------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	skruvad

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Montagehållare

Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	SS M5 D 128-A 5	Utförande
Art.nr.	0346100000	Säkringsskiva, Koppar
GTIN (EAN)	4008190137199	
Förp.	50 ST	