

ADP 3/HP3 1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SAK-serien, Täckprofil, transparent, 1000 mm
Art.nr.	0485400000
Typ	ADP 3/HP3 1M
GTIN (EAN)	4008190023928
Förp.	20 M

ADP 3/HP3 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	89 mm	Byggdjup (tum)	3.5039 inch
Höjd	34.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.3583 inch
Bredd	1000 mm	Byggbredd (tum)	39.37 inch
Nettovikt	252.56 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

Materialdata

Grundläggande material	PVC	Färgkod	transparent
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Systemparametrar

Utförande Täckplatta


Ytterligare tekniska data

rastbar Ja Monteringsanvisning Direktmontage

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Ritningar



ADP 3/HP3 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Skydd mot kontakt



Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplingskåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

Allmänna beställningsdata

Typ	HP 3 ADP3	Utförande
Art.nr.	0485760000	Änd- och sektionplatta för plintar, beige, Höjd: 82 mm, Bredd: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190030254	V-2, PA 66
Förp.	20 ST	
Typ	HP 4 ADP3	Utförande
Art.nr.	0485860000	Änd- och sektionplatta för plintar, beige, Höjd: 82 mm, Bredd: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190151096	V-2, PA 66
Förp.	20 ST	