


ADP 3/HP3 1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SAK-serien, Täckprofil, transparent, 1000 mm
Art.nr.	0485400000
Typ	ADP 3/HP3 1M
GTIN (EAN)	4008 190023928
Förp.	20 M

ADP 3/HP3 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	89 mm	Byggdjup (tum)	3.5039 inch
Höjd	34.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.3583 inch
Bredd	1000 mm	Byggbredd (tum)	39.37 inch
Nettovikt	252.56 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Materialdata

Grundläggande material	PVC	Färgkod	transparent
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Systemparametrar

Utförande	Täckplatta
-----------	------------


Ytterligare tekniska data

rastbar	Ja	Monteringsanvisning	Direktmontage
---------	----	---------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Ritningar



ADP 3/HP3 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Skydd mot kontakt



Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplingskåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

Allmänna beställningsdata

Typ	HP 3 ADP3	Utförande
Art.nr.	0485760000	Änd- och sektionsplatta för plintar, beige, Höjd: 82 mm, Bredd: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190030254	V-2, PA 66
Förp.	20 ST	
Typ	HP 4 ADP3	Utförande
Art.nr.	0485860000	Änd- och sektionsplatta för plintar, beige, Höjd: 82 mm, Bredd: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190151096	V-2, PA 66
Förp.	20 ST	