



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 27 A, Antal poler: 75, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 0.8 mm
Art.nr.	0535200000
Typ	QB 75/6.2/15
GTIN (EAN)	4008190179168
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	17.5 mm	Byggdjup (tum)	0.689 inch
Höjd	461.3 mm	Bygghöjd (tum)	18.1614 inch
Bredd	0.8 mm	Byggbredd (tum)	0.0315 inch
Nettovikt	26.26 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	75	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	----	---------------------	---------------

Märkdata

Märkström	27 A
-----------	------

Materialdata

Grundläggande material	Koppar	Färgkod	grå
------------------------	--------	---------	-----

Mått

Delning i mm (P)	6.00 mm
------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	för rörlig överkopplingsskena
-----------	-------------------------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Tillbehör**Frånskiljarkontakter**

Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånskopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Typ	ISPF QB75 SW	Utförande
Art.nr.	0526700000	Isoleringsprofil, Plast, svart
GTIN (EAN)	4008190093723	
Förp.	10 ST	
Typ	ISPF QB75 RT	Utförande
Art.nr.	0526760000	Isoleringsprofil, Plast, röd
GTIN (EAN)	4008190157821	
Förp.	10 ST	
Typ	ISPF QB75 BL	Utförande
Art.nr.	0526780000	Isoleringsprofil, Plast, blå
GTIN (EAN)	4008190093105	
Förp.	10 ST	