

TABPACK FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Avbildning liknande

TabPack består av neutrala etiketter i ett behändigt format för märkning på plats med en filtspetspenna eller en kulspetspenna.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 8 x 54 mm, vit
Art.nr.	1107340000
Typ	TABPACK FLAG 54/8 WS
GTIN (EAN)	4032248882625
Förp.	1 items

TABPACK FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0.315 inch
Bredd	54 mm	Byggbredd (tum)	2.126 inch
Nettovikt	27 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-29...80 °C
---------------------------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Gummiklister	
Materialfärg enligt motståndskod	9	
Antal per ark	12	
Utförande	självhäftande	
Bredd	54 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-29 °C	
Färgkod	vit	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Bomullsväv	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	120	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10
	Antal märkningar per kombination	12
Godkännande enligt UL 969	Nej	
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = 12 Device markers	
Temperaturområde för användning	-29...80 °C	

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		