

IE-CD-V04PRJ-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Koppling, utförande FreeCon för stickkontakt PushPull
var.4 enligt IEC 61076-3-106 i metall

Allmänna beställningsdata

Utförande	Anslutningsdosa, FreeCon, RJ45, Koppling, IP 65
Art.nr.	1122710000
Typ	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
Förp.	1 items

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Djup	28.2 mm	Byggdjup (tum)	1.1102 inch
Höjd	52 mm	Bygghöjd (tum)	2.0472 inch
Bredd	41 mm	Byggbredd (tum)	1.6142 inch
Nettovikt	243.48 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Färgkod	Silver	Kapslingsmaterial	Aluminiumprofil, Kåpa: pressgjutet zink, målad
Monteringstyp	Skruvmontering	Skyddsklass	IP 65
Stickcykler	750		

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	--	------------------------	---------

Elektriska egenskaper

Ledningsförmåga vid 50 °C	1 A
---------------------------	-----

Tekniska data RJ45 koppling

Strömbelastbarhet (RJ 45 koppling)	1 A	Spänningshållfasthet, kontakt - kontakt, min. (RJ45 koppling)	≥ 1000 V DC
Basmaterial kapsling (RJ45 koppling)	Zinkpressgjutning	Kategori (RJ45 koppling)	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Isolationsmotstånd (RJ45 koppling)	> 500 MΩ	Spänningshållfasthet, kontakt - skärmning, max. (RJ45 koppling)	≥ 1500 V DC
Kontaktmotstånd (RJ45 koppling)	≤ 20 mΩ		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18

Tekniska data

ECLASS 15.0

27-44-03-18

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V04P	Utförande
Art.nr.	1963900000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248646326	
Förp.	10 ST	

Sets - RJ45

PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4 (IEC24702) i plast, inkl. RJ45-insats



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Utförande
Art.nr.	1963160000	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
Förp.	10 ST	