

SAI-M23-KSC-0.14/1.00**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Art.nr.	1170150000
Typ	SAI-M23-KSC-0.14/1.00
GTIN (EAN)	4032248961108
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E344862

Mått och vikter

Längd	16.5 mm	Bygglängd (tum)	0.6496 inch
Nettovikt	0.2 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Inställningar beträffande SAI M23 crimpverktyg

Inställningar beträffande SAI M23 crimpverktyg	Crimpverktyg	2	
	Lokatorläge	1	
	Crimpkontakt	Krimpstiftsignal, 1 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	Ledararea	0.14 mm ²
		Crimpdorn justering	0.7
		Ledararea	0.25 mm ²
		Crimpdorn justering	0.76
		Ledararea	0.34 mm ²
		Crimpdorn justering	0.82
		Ledararea	0.50 mm ²
		Crimpdorn justering	0.9
		Ledararea	0.75 mm ²
Crimpdorn justering		1	
	Ledararea	1.00 mm ²	
	Crimpdorn justering	1.1	


Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Kontaktyta	förgylld	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Isolationsmotstånd	> 1010 Ω	Kontaktmaterial	Koppar-zink-legering
Ledardiameter, max.	1 mm ²	Ledardiameter, min.	0.14 mm ²
Stickcykler	> 1000	Kontakttyp	Hane

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Ritning



SAI-M23-KSC-0.14/1.00

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

...för M23

Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställdotsledning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Utförande
Art.nr.	1203960000	Pressverktyg för signalkontakter, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118000764	
Förp.	1 ST	