

**SAI M23 CRIMPING TOOL 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Pressverktyg för signalkontakter, 4-Indent-Crimp
Art.nr.	<a href="#">1203960000</a>
Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2
GTIN (EAN)	4050118000764
Förp.	1 items

## SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Längd	175 mm	Bygglängd (tum)	6.8898 inch
Nettovikt	478 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

## Tekniska data

Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	svarvade kontakter	Ledararea max. AWG	AWG 13
Ledararea min. AWG	AWG 28		

## verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Ändhysarea, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## SAI M23 CRIMPING TOOL 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## 2 mm



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1170250000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962211	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1170260000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962099	
Förp.	50 ST	

## 1.5 mm



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1170220000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962204	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.5-56-1.0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1170240000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962150	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.5-14-56	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1170230000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962129	
Förp.	50 ST	

## SAI M23 CRIMPING TOOL 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## 1 mm



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1170170000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962310	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1170150000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248961108	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1170140000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962235	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1170210000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962174	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1170180000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962075	
Förp.	50 ST	
Typ	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1995860000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248926152	
Förp.	50 ST	