

WSD 2.5/D+/- WTR2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Komponentpluggen används för att integrera en elektrisk komponent i ett frångkoppling kopplingsplint. Efter att ha löst den elektroniska komponenten kan pluggen integreras i frångkopplingsområdet för våra frångkopplade kopplingsplinter och därmed ändras frångkopplade kopplingsplinten till ett modulär kopplingsplint med integrerad elektronisk komponent.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Komponentstickpropp (plint), Stickanslutning, instucken, mörkbeige
Art.nr.	1058460000
Typ	WSD 2.5/D+/- WTR2.5
GTIN (EAN)	4008 19002502 1
Förp.	25 items

WSD 2.5/D+/- WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	29.58 mm	Byggdjup (tum)	1.1646 inch
Höjd	38.4 mm	Bygghöjd (tum)	1.5118 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0.1968 inch
Nettovikt	3.43 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...75 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsriktning	övre	Anslutningstyp	Stickanslutning
---------------------	------	----------------	-----------------

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	Diodmodul	Ändplatta krävs	Nej
Antal våningar	1	PE-anslutning	Nej

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	explosionstestat utförande	Nej
Monteringstyp	instucken		


Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-05
ECLASS 15.0	27-25-03-05		



Tillbehör

Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkning med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

Allmänna beställningsdata

Typ	BZT 1 WS 10/5	Utförande
Art.nr.	1805490000	Tillbehör, Märkningshållare
GTIN (EAN)	4032248270231	
Förp.	100 ST	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Utförande
Art.nr.	1805520000	Tillbehör, Märkningshållare
GTIN (EAN)	4032248270248	
Förp.	100 ST	