

CB-R 350/7,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Avbildning liknande

Lossnings- och återanvändningsbara buntband för tillfällig buntning och när öppnings-/stängningsfunktion krävs.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--------------------------------------------|
| Utförande | Buntband, 7,5 x 350 mm, Polyamid 66, 220 N |
| Art.nr. | 1059240000 |
| Typ | CB-R 350/7,5 NC |
| GTIN (EAN) | 4032248806188 |
| Förp. | 4000 items |

CB-R 350/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup | 2 mm | Byggdjup (tum) | 0.0787 inch |
| Höjd | 350 mm | Bygghöjd (tum) | 13.7795 inch |
| Bredd | 7.5 mm | Byggbredd (tum) | 0.2953 inch |
| Nettovikt | 3.84 g | | |

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...85 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Installationsmaterial

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------|
| UV-beständig | Nej | Kan öppnas igen | Ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | Temperaturområde för användning max. | 85 °C |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | Halogener | Nej |
| Kabeldiameter max. | 100 mm | Grundläggande material | Polyamid 66 |
| Draghållfasthet | 220 N | Bunt diameter, max. | 100 mm |
| Draghållfasthet (pund-kraft) | 49 lbf | Bunt diameter, min. | 3.5 mm |

Viktig hänvisningstext

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktinformation | Antal fickförpackningar i kartong (styck): 40 Antal föremål i fickförpackning (styck): 100 En leveransenhet motsvarar ett kartongantal, och endast multiplar av leveransenheten kan beställas. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

Ritningar

Ritning

