

**Produktillustration**

Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Bultplintar, Täckplatta, mörkbeige, 2 mm |
| Art.nr.    | <a href="#">1069700000</a>               |
| Typ        | WAP WFF35                                |
| GTIN (EAN) | 4008 190104023                           |
| Förp.      | 20 items                                 |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 51 mm   | Byggdjup (tum)  | 2.0079 inch |
| Höjd      | 23.2 mm | Bygghöjd (tum)  | 0.9134 inch |
| Bredd     | 2 mm    | Byggbredd (tum) | 0.0787 inch |
| Nettovikt | 1.24 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |               |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur            | -5 °C...40 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C        |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                             |                                |                  |  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus  | Kompatibel utan undantag       |                  |  |
| REACH SVHC                  | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |                  |  |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind               | 0,015 kg CO2 eq. |  |

## Allmänt

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

## Materialdata

|                                |       |         |           |
|--------------------------------|-------|---------|-----------|
| Grundläggande material         | Wemid | Färgkod | mörkbeige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |           |

## Systemparametrar

|           |           |
|-----------|-----------|
| Utförande | Ändplatta |
|-----------|-----------|

## Ytterligare tekniska data

|         |     |                     |               |
|---------|-----|---------------------|---------------|
| rastbar | Nej | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------|-----|---------------------|---------------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |