


## Produktillustration



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplings-skåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdraging.

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändplatta för plintar, mörkbeige, Höjd: 60.3 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nej
Art.nr.	<a href="#">1074600000</a>
Typ	WAP WTR2.5/ZZ
GTIN (EAN)	4008 190330323
Förp.	20 items

## WAP WTR2.5/ZZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	35 mm	Byggdjup (tum)	1.378 inch
Höjd	60.3 mm	Bygghöjd (tum)	2.374 inch
Bredd	1.5 mm	Byggbredd (tum)	0.0591 inch
Nettovikt	3.55 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...75 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0,034 kg CO2 eq.	

## Allmänt

Monteringsanvisning Genomföring, Direktmontage

## Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Systemparametrar

Utförande Ändplatta

## Ytterligare tekniska data

rastbar Nej Monteringsanvisning Genomföring, Direktmontage

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		