

CC 15/17 MC NE GR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
 - Universell infästning
 - Hållare (skruvbar eller med buntband)
 - Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
 - eller självhäftande skyltar
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

Utförande	ClipCard, Apparatmärkning, 15 x 17 mm, Hållare CC-H 15/17, grå
Art.nr.	1079530000
Typ	CC 15/17 MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248840670
Förp.	80 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	17 mm	Byggbredd (tum)	0.6693 inch
Nettovikt	1.1 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.007 kg CO2 eq.	

Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	8		
Utförande	jackbar		
Bredd	17 mm		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		
Temperaturområde för användning max.	100 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	grå		
Halogener	Nej		
Grundläggande material	Polyamid 66		
Skrivna tecken	utan		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard	
Rekommenderade tillverkare	Maskinbyggnad		
anpassad skrivare	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Device markers		
Temperaturområde för användning	-40...100 °C		
Applikation/Tillverkare	Hållare CC-H 15/17		

Apparitmärkning

Halogener Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Tillbehör



Allmänna beställningsdata

Typ	CC-H 15/17	Utförande
Art.nr.	1790430000	ClipCard, Tillbehör, 15 x 17 mm, svart
GTIN (EAN)	4032248215225	
Förp.	75 ST	
Typ	ETO CC 15/17 TRANSPAR.	Utförande
Art.nr.	1880850000	ClipCard, Tillbehör, 15 x 17 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248481224	
Förp.	10 ST	
Typ	STR CC 15/17 TRANSPARENT	Utförande
Art.nr.	1888310000	ClipCard, Tillbehör, 15 x 17 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248494187	
Förp.	80 ST	
Typ	CC-RAIL 1000	Utförande
Art.nr.	1790150000	ClipCard, Tillbehör, 1000 x 17 mm, Självhäftande, svart
GTIN (EAN)	4032248213610	
Förp.	1 ST	
Typ	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Utförande
Art.nr.	1790160000	ClipCard, Övertäckning, 1000 x 19 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248213627	
Förp.	1 ST	