

ETA 1180 01 0.4A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Utförande | Finsäkring, 0.4 A |
| Art.nr. | 1278880000 |
| Typ | ETA 1180 01 0.4A |
| GTIN (EAN) | 4050118091380 |
| Förp. | 5 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 52.3 mm | Byggdjup (tum) | 2.0591 inch |
| Höjd | 24.4 mm | Bygghöjd (tum) | 0.9606 inch |
| Bredd | 8.2 mm | Byggbredd (tum) | 0.3228 inch |
| Nettovikt | 10.3 g | | |

Temperaturer

| | |
|----------------------|---------------|
| Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

Märkdata

| | | | |
|--------------|------|-----------|-------|
| Märkspänning | 64 V | Märkström | 0.4 A |
|--------------|------|-----------|-------|

Materialdata

| | |
|---------|-------|
| Färgkod | svart |
|---------|-------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|-----------------|
| Utförande | Säkringselement |
|-----------|-----------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | Monteringstyp | instucken |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ETIM 10.0 | EC002704 | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 | | |