

SMSE WSH U1 MT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Samlingskena, Stål förzinkat
Art.nr.	1083900000
Typ	SMSE WSH U1 MT
GTIN (EAN)	4008 190065515
Förp.	10 items

SMSE WSH U1 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	134 mm	Byggdjup (tum)	5.2756 inch
Höjd	134 mm	Bygghöjd (tum)	5.2756 inch
Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0.3937 inch
Nettovikt	56.67 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Yta	förzinkad
---------------------	---------------	-----	-----------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	övriga
----------------	--------

Materialdata

Grundläggande material	Stål förzinkat	Yta	förzinkad
Färgkod	grå		

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	explosionstestat utförande	Nej
---------------------	---------------	----------------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

Tillbehör

Samlingskenor




Med våra bussstänger i olika material och associerade tillbehör kan du ansluta kablar i minsta montageytan. Beroende på applikationen kan potentialer samlas in, distribueras eller avskiljas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	Utförande
Art.nr.	0259800000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Mässing
GTIN (EAN)	4008190049300	
Förp.	1 M	
Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Utförande
Art.nr.	0348900000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190024802	
Förp.	25 M	
Typ	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Utförande
Art.nr.	0357400000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 6 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190169572	
Förp.	1 M	
Typ	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Utförande
Art.nr.	0438000000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Stål
GTIN (EAN)	4008190080938	
Förp.	25 M	
Typ	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Utförande
Art.nr.	0571300000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 6 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190015039	
Förp.	1 M	
Typ	SSCH 7.3X1.2X1000	Utförande
Art.nr.	1071200000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 1.2 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190279172	
Förp.	1 M	
Typ	NSCH 1M	Utförande
Art.nr.	0280200000	Samlingskena (plint), natur, Höjd: 15 mm, Djup: 2 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190012953	
Förp.	10 M	

Tillbehör



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämde in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

SMSE WSH U1 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	BS 35/WSH 2	Utförande
Art.nr.	1760720000	Tillbehör, Montageset, Stål
GTIN (EAN)	4008190068714	
Förp.	10 ST	

Samlingsskenor




Med våra bussstänger i olika material och associerade tillbehör kan du ansluta kablar i minsta montageytan. Beroende på applikationen kan potentialer samlas in, distribueras eller avskiljas.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESCH 1 M	Utförande
Art.nr.	0280300000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 12 mm, Djup: 2 mm, Stål
GTIN (EAN)	4008190143053	
Förp.	10 M	

Tillbehör



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämde in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Typ	BFEH 1/WSH	Utförande
Art.nr.	1082400000	Tillbehör, Montagehållare, Metall
GTIN (EAN)	4008190989057	
Förp.	10 ST	