

WAD 8 MC SDR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

WAD-plintmärkningen är lämplig för plintar i W-serien och för WEW 35/2 och ZEW 35/2 ändstöd. Märkningarna finns som neutral märkning med specialtecken eller standardtryck med blixtsymbol. WAD MultiCard-märkskyltar är märkningsbara med PrintJet CONNECT skrivare. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Gruppmärkning, Övertäckning, 33,3 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, enligt kundönskan
Art.nr.	1112970000
Typ	WAD 8 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248891788
Förp.	12 items

WAD 8 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	11.74 mm	Byggdjup (tum)	0.4622 inch
Höjd	33.3 mm	Bygghöjd (tum)	1.311 inch
Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0.315 inch
Nettovikt	1.33 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Typ av märkning	Kundspecifik	
Märkningsmetod	Bläckstråleförfarande	
Bredd	8 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	
Temperaturområde för användning max.	100 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	enligt kundönskan	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Polyamid 66	
Skrivna tecken	Baserat på kundens krav (Vänligen skicka M-Print PRO-fil)	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Cover	
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	
Applikation/Tillverkare	WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2	

Plintmärkning

Delning i mm (P) 8.00 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Ritningar

Ritning

