

CTN 25 D5 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa
rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell-
och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 10mm ² , 25mm ² , Sexkantig crimptång
Art.nr.	1292870000
Typ	CTN 25 D5 ZERT
GTIN (EAN)	4050118089158
Förp.	1 items

CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9.8425 inch
Nettovikt	704 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för ej isolerade skarvhylsor 10-25 mm ² (rörkabelskor)	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning


Kontakttyp	ej. isol. förbindelse	Ledararea max. AWG	AWG 4
Ledararea min. AWG	AWG 8	Crimp-område, max.	25 mm ²
Crimp-område, min	10 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	25 mm ²	Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång
------------------	--------------------	------------------	---------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



CTN 25 D5 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany**Tillbehör**

www.weidmueller.com

Tillbehör / reservdelar

Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa
rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell-
och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE ES CTN 25 D5	Utförande
Art.nr.	1246780000	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118035001	
Förp.	1 ST	