

**CTN 25 D5 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa  
rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell-  
och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång
Art.nr.	<a href="#">1292870000</a>
Typ	CTN 25 D5 ZERT
GTIN (EAN)	4050118089158
Förp.	1 items

## CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9.8425 inch
Nettovikt	704 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för ej isolerade skarvhylsor 10-25 mm <sup>2</sup> (rörkabelskor)	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning


Kontakttyp	ej. isol. förbindelse	Ledararea max. AWG	AWG 4
Ledararea min. AWG	AWG 8	Crimp-område, max.	25 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, min	10 mm <sup>2</sup>		

## verktygsdata - kontaktpressning

Ändhysarea, max.	25 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång
------------------	--------------------	------------------	---------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Tillbehör / reservdelar



Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa  
rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell-  
och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

## Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE ES CTN 25 D5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1246780000</a>	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118035001	
Förp.	1 ST	